

縫わない袋！

# NS-SAK-01

誰でもかんたんに  
封緘可能！

作業性  
抜群！

異物(糸)が  
混入しない！

ノーソーイング / ワンストップ / ワンシール

## NS袋 (最内層アルミタイプ)

規格品

| 名 称       | 外寸 (mm)                   | 型 式 | 構 成                                                                                  | 入数 (枚) |
|-----------|---------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| NS-SAK-01 | 縦730mm×横520mm×<br>底幅150mm | 底貼袋 | 外層より:<br>クラフト84g/m <sup>2</sup> =2層+アルミラミネート<br>アルミラミネート構成:<br>NY15 / AL6 / LLDPE50μ | 50     |

※ 事情により規格・サイズを変更する場合があります。

### 内装アルミラミネート物性表

| 透湿度                   | 酸素透過度                      |
|-----------------------|----------------------------|
| g/m <sup>2</sup> ・day | ml/m <sup>2</sup> ・day・MPa |
| 0.1以下                 | 0.1以下                      |

※ 上記数値は測定値であり保証値ではありません。

## 5つの特長

- ① ワンストップ：1カ所で一人で封緘作業が完了
- ② ワンシール：1回のシール動作で内層アルミシール・紙袋封緘が完了
- ③ 小ロット(50枚～)・即納(在庫対応)デリバリーが可能
- ④ 最内層にアルミラミネートフィルムを使用し防湿性が要求される用途に最適！
- ⑤ 食品衛生法に適合

## 採用事例

湿気を嫌う樹脂製品(ナイロン、エンプラ樹脂等)・保香性を必要とする製品

食品添加物・酸化を嫌う製品

充填から縫製までの人員不足、作業の移動(シール機→ミシン)が面倒なお客様

上記規格袋以外にも、オーダーメイドで別サイズ、印刷付け等を承ります。お気軽にご相談ください。(但し、最少ロットからのご注文になります。ご了承ください。)

シール機をお持ちでない方：推奨シール機は、ニューロングヒートシーラーEHK-600です(裏面参照)。(上下熱板)200℃6秒熟着 シール及び落下テストJIS Z1505クリア

わずか3ステップで完成!

封緘作業ワークフロー

作業効率 **200%up**

充填



STEP 01

折る



フラップを手前に折返し  
中央から左右に成形

STEP 02

セット



シール機の据え板にセット

STEP 03

熱溶着



200℃ 6秒で熱溶着

完成

COMPLETED

シール及び落下テスト  
JIS Z1505クリア



動画で見る



ミシン縫製の工程なしで  
安心・簡単・時短作業工程になります!

取り扱いシール機のご案内



**EHK-600型** ■用途:粉体(ミルクパウダー、化学品)

ポリ内層クラフト紙袋およびアルミ製の内層(内ラミ)シールに最適な足踏み式熱板式シーラーの標準機です。  
ペダルを踏み込むとタイマーが働き、タイムアップの後のブザー音でペダルを解除。  
移動キャスター、上下スライドテーブル、デジタル温調器、袋ストッパーが標準装備。

シール袋幅600mm以下 足踏スイッチ シール時間ランプ  
デジタル温度計 移動キャスタ4個付 袋上部規則 スライドテーブル